


แผ่นจ่ายแรงดันแนวตั้ง VABF-L1-P3A3-G18

หมายเลขชิ้นส่วน: 574593

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขวาง	16 mm
จำนวนตำแหน่งเวลาสูงสุด	1
แรงดันใช้งาน	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM c UL เร้า - ได้รับการยอมรับ (OL)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดทวาลว	0.65 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	350 g
ขอตอลม 1	G1/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่น	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด