


ปลั๊ก NECC-S1G9-C2-M

หมายเลขชิ้นส่วน: 576031

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความสูง	39.4 มม.
ระยะเวลา	58 มม.
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	24 g
อินเทอร์เฟซ fieldbus	Sub-D, 9-pin, เต้ารับ
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	9 พิน / 9 พิน Sub-D / ขั้วต่อสกรู
อัตราบอด	1Mbps
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่อนุญาต	8 มม. 8 mm
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...70 °C
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ