

หัวต่อเทอร์มินัล VABM-B10-20E-N38-3  
หมายเลขชิ้นส่วน: 576352

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                    |
|--|---|
| ขว้าง                                  | 22 mm                                     |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                |
| จำนวนตำแหน่งขั้วลวสูงสุด               | 3   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 866 g                                     |
| ประเภทของวัสดุ                         | มีรูทะลุ                                  |
| ขอตอไฟลด์แอร์ 12                       | 1/8 NPT                                   |
| ช่องเชื่อมต่ออากาศ 14                  | 1/8 NPT                                   |
| ขอตอลม 1                               | 3/8 NPT                                   |
| ขอตอลม 3                               | 3/8 NPT                                   |
| ขอตอลม 5                               | 3/8 NPT                                   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                    |
| แถบเชื่อมต่อวัสดุ                      | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                      |