

แผ่นเพลทยึดตอนปลาย VMPAC-EPR-IN

หมายเลขชิ้นส่วน: 576563

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| แรงดันใช้งาน | -0.9 bar...8 bar |
| ไฟลัดความดัน | 3 bar...8 bar |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -5 °C...50 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 224 g |
| ท่อระบายอากาศ | G1/8 |
| ขอตอลม 3 | G3/8 |
| ขอตอลม 5 | G3/8 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | PA เสริมแรง |