


แผ่นเชื่อมต่อ VMPAC-AP-14-B-2

หมายเลขชิ้นส่วน: 576575

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	32.8 mm
ระยะเวลา	169 mm
ขวาง	26.8 mm
จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	1
แรงดันใช้งาน	-0.9 bar...8 bar
ไฟลัดความดัน	3 bar...8 bar
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	160 g
ขอตอลม 2	G1/4
ขอตอลม 4	G1/4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง