

Connector NPQH-D-S14-Q10-P10

หมายเลขชิ้นส่วน: 578315

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ขนาด | ค่าเริ่มต้น |
| ความกว้างปรกติ | 9 mm |
| ความลึกในการใส่ท่อ | 18.3 mm |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| ออกแบบ | แบบตรง |
| ขนาดบรรจุ | 10 |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง | กด-ปлой เป็นหลัก |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์ | -0.095 MPa...2 MPa -0.95 bar...20 bar |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด | -13.775 psi...290 psi |
| หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน | น้ำ: สูงสุด 0.6 MPa ที่ 0 - 50 °C |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน | NSF C0523185 |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง) |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 3 - ค่าการกัดกร่อนสูง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| คลาสคัลลินรัม | คลาส 4 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1 |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร | ดูการประกาศความสอดคล้อง NSF/ANSI 169 |
| อุณหภูมิโดยรอบ | 0 °C...150 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 29.2 g |
| ข้อต่อ 1 | ข้อต่อ Ø 14 มม. |
| ข้อต่อ 2 | สำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 10 มม. |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | ทองเหลือง ชุบนิกเกิลทางเคมี |
| แหวนยึดวัสดุ | PEI |
| ปлойแหวนวัสดุ | ทองเหลืองชุบนิกเกิล |
| ซีลทอวัสดุ | FPM |
| ส่วนเคลมปทอวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |

| | |
|--------------|--------|
| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
| แหวนรองวัสดุ | PEI |