


# Pneumatic terminal LT-2-PK-4-DA

หมายเลขชิ้นส่วน: 5869

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
แรงดันใช้งาน	0.1 bar...8 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	6 g
พอร์ตลม	ปลั๊ก PK-4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS