

ก้ามปู SG-M20X1,5

หมายเลขชิ้นส่วน: 6147

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	M20x1.5
โตมาตรฐาน	ISO 8140
การเชื่อมต่อแบบเกลียว	เกลียวใน M20x1.5
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion	ไม่แนะนำให้ใช้โลหะที่มีทองแดง เป็นส่วนประกอบหลักมากกว่า 1% ขอยกเว้น ไตแก แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...150 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	793 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุโบลท์	เหล็ก สังกะสี
ส้อมวัสดุ	เหล็ก สังกะสี
วัสดุน็อต	เหล็ก สังกะสี