

ฝาปิดผนึก CV-PK-9-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 6216

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดบรรจุ	10
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
ข้อต่อลม 1	สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 9 มม. พร้อมนอตยูเนียน
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ฝาปิดวัสดุ	TPE-U (PU)