

ตัวเชื่อมต่อด้าน CK-1/4-PK-9-KU

หมายเลขชิ้นส่วน: 6258

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ความกว้างปรกติ | 7.3 mm |
| ประเภทของซิลบนเดี่ยวชั้นเกลียว | ขอบปิดผนึก |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| ออกแบบ | แบบตรง |
| ขนาดบรรจุ | 10 |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิตั้งแต่สมบูรณ์ | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ทั้งหมด | -13.775 psi...145 psi |
| หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน | น้ำ: สูงสุด 0.6 MPa ที่สูงสุด 50 °C |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง) |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| แรงบิดกระชับที่กำหนด | 5.5 Nm |
| ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย | ± 20 % |
| ขอตอล 1 | เกลียวนอก G1/4 |
| ขอตอล 2 | สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 9 มม. พร้อมน็อต |
| วัสดุเนื้อถุ่ยเน่ย | ปอม |
| จุกเกลียววัสดุ | POM |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |