


# ตัวเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วแบบ T TCK-1/8-PK-4-KU

หมายเลขชิ้นส่วน: 6263

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า  |
|--|---|
| ความกว้างปรกติ                         | 3.4 mm  |
| ประเภทของซิลบนเดี่ยวชั้นเกลียว         | ขอบปิดผนึก  |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ  |
| ออกแบบ                                 | ตัว T   |
| ขนาดบรรจุ                              | 10  |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar                            |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | -13.775 psi...145 psi   |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                      |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                           |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C  |
| ขอตอล 1                                | เกลียวนอก G1/8  |
| ขอตอล 2                                | สำหรับทอลมด้านนอก Ø 6 มม.<br>สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 4 มม. พร้อมน็อต |
| วัสดุเนื้อยูนิเยน                      | ปอม   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS  |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | ปอม   |
| สกรูกลางวัสดุ                          | โลหะผสมอลูมิเนียมตัด ชุบผิวอลูมิเนียม                               |
| วัสดุขอตอล                             | POM   |