


วาล์วควบคุมการไหลทางเดียว GRA-1/4-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 6509

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	ฟังก์ชันไม่คืนคืนแรง
ขอตอลม 1	G1/4
ขอตอลม 2	G1/4
องค์ประกอบการปรับ	สกรูนอต
ประเภทของรีด	ทางเลือก: การติดตั้งแผงด้านหน้า มีรูทะลุ
มาตรฐานอัตราการไหลในการควบคุมทิศทางการไหล	420 l/min
มาตรฐานอัตราการไหลในทิศทางไม่ย้อนกลับ	780 l/min
แรงดันใช้งาน	0.1 bar...10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...75 °C
วัสดุที่อยู่อาศัย	สังกะสีหล่อ
ป้องกันการระเบิด	หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...75 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	180 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
สกรูปรับวัสดุ	ทองเหลือง