


AND gate ZK-PK-3

หมายเลขชิ้นส่วน: 6685

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาลว	และฟังก์ชัน
ขอตอลม 1	PK-3
ขอตอลม 2	PK-3
ประเภทของรีด	มีรูทะลุ
อัตราการไหลปกติ	120 l/min
แรงดันใช้งาน	1.6 bar...8 bar
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลือง ปอม
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ความกว้างปรกติ	2.4 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	10 g
ขอตอลม 3	PK-3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลวัสดุ	NBR