

บล็อกตัวแทนจำหน่าย FR-4-1/2-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 6704

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปรกติ	18.6 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงดันใช้งานของอุณหภูมิตั้ง	0 bar...16 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	120 g
จำนวนขาออก	3
จำนวนลูกค่าเป้าหมาย	1
ข้อต่อ 1	เกลียวด้านใน G1/2
ข้อต่อ 2	เกลียวใน G1/2
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมหล่อ