


ก้านกระตุนวาลว V-5-1/4-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 6809

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ฟังก์ชันวาลว | 5/2 โมโนสเตเบิล |
| ประเภทการดำเนินการ | เครื่องจักร |
| อัตราการไหลปกติ | 550 l/min |
| การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม | G1/4 |
| แรงดันใช้งาน | -0.95 bar...10 bar |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์ | ที่นั่งจาน |
| ความกว้างปรกติ | 7 mm |
| ประเภทการกระตุ้น | โดยตรง |
| ป้องกันการระเบิด | โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX) |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| แรงการกระตุ้น | 182 N |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ | 240 g |
| ประเภทของรัด | มีรูทะลุ |
| ขอตอลม 1 | G1/4 |
| ขอตอลม 2 | G1/4 |
| ขอตอลม 3 | G1/4 |
| ขอตอลม 4 | G1/4 |
| ขอตอลม 5 | G1/4 |
| ซิลวัสดุ | NBR |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียมหล่อ |