


เครื่องกำเนิดสุญญากาศ VAK-1/4

หมายเลขชิ้นส่วน: 6890

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดที่กำหนด หัวฉีดลวาล	1 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ลักษณะอีเจ็คเตอร์	สุญญากาศสูง
ฟังก์ชันบูรณาการ	แรงกระตุ้นการดีดออกด้วยลม
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ตัว T
แรงดันใช้งาน	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21.75 psi...145 psi
สุญญากาศสูงสุด	80 %
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...80 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ
ขอตอลม 1	G1/4
ขอตอลม 3	G1/4
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	G1/4
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมหล่อ