


# สวิตช์เลือก HW-6-38

หมายเลขชิ้นส่วน: 7199

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาลว	8/6 bistable
อัตราการไหลปกติ	180 l/min
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม	M5
แรงดันใช้งาน	0 bar...8 bar
ประเภทการกระตุ้น	โดยตรง
การรั่วไหลทั้งหมด	1 l/h
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
แรงบิดกระชับที่กำหนด	1.7 Nm
ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย	± 10 %
ขั้วต่อลม 1	M5
ขั้วต่อลม 2	M5