


วาล์วคั่นโยกด้วยนิว H-4/3-M5

หมายเลขชิ้นส่วน: 7334

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|-------------------|
| ฟังก์ชันวาล์ว | 4/3 ของระบายอากาศ |
| ประเภทการดำเนินการ | ด้วยตนเอง |
| อัตราการไหลปกติ | 125 l/min |
| การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม | M5 |
| แรงดันใช้งาน | 0 bar...8 bar |
| รีเซ็ตประเภท | สปริงกล |
| ความกว้างปกติ | 4 mm |
| หลักการปิดผนึก | อ่อน |
| ประเภทการกระตุ้น | นำร่อง |
| ทิศทางการไหล | กลับไม่ได้ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| ขอตอลม 1 | M5 |
| ขอตอลม 2 | M5 |
| ขอตอลม 3 | ไม่ติด |