

# ปลั๊กหลายตัว KSV-8

หมายเลขชิ้นส่วน: 7558

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| ความกว้างปรกติ                         | 4 mm   |
| แรงดันใช้งาน                           | -0.95 bar...16 bar                             |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -10 °C...60 °C                                 |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 128 g  |
| การเชื่อมต่อสูงสุด                     | 8  |
| พอร์ตลม                                | PK-2<br>PK-3<br>PK-4                           |
| สี                                     | สีเทา  |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |