

# ปลั๊กหลายตัว KSV-16-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 7559

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปรกติ	4 mm
แรงดันใช้งาน	-0.95 bar...16 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	223 g
การเชื่อมต่อสูงสุด	16
พอร์ตลม	PK-2 PK-3 PK-4
สี	สีเทา
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS