

สายเชื่อมต่อ NEBC-S1G25-K-1.0-N-S1G25

หมายเลขชิ้นส่วน: 8001374

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การกำหนดสาย	ไม่มีที่ใส่ป้าย
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	25 พิน ขั้วต่อตรง ชนิด / ชนิด
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 พังกชัน	หน้าอุปกรณ์ภาคสนาม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 การออกแบบ	สี่เหลี่ยม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ	ปลั๊ก
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, เตารับสายเคเบิล	แค
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	Sub-D
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ	25
การต่อไฟฟ้า 1, พิน/สายไฟ ขนาด	25
ขั้วต่อไฟฟ้า 1 ประเภทของตัวยึด	สกรู 2x 4-40 UNC
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 พังกชัน	หน้าควบคุม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 การออกแบบ	สี่เหลี่ยม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ประเภทการเชื่อมต่อ	ซ็อกเก็ต
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เตารับสายเคเบิล	ตรง
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	ชนิด
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 จำนวนเสาสายไฟ	25
การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า 2, เสาสายไฟขนาด	25
ขั้วต่อไฟฟ้า 2 ประเภทของตัวยึด	สกรู 2x 4-40 UNC
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	1 A
ความยาวสายเคเบิล	1 m
คุณสมบัติสาย	ค่าเริ่มต้น
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล	7 mm
การประกอบสายเคเบิล	ป้องกัน
ระดับการป้องกัน	IP40
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน	ในสภาพการติดตั้ง
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...70 °C
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูค่าประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเสี่ยงจากการกัดกร่อน
วัสดุปลอกสาย	พีวีซี
สีปลอกสาย	สีเทา
ที่อยู่อาศัยสี	สีเทา