


ตัวชดเชยช่วงเวลา DARD-L1-18-S

หมายเลขชิ้นส่วน: 8001411

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|-------------------------------|
| ขนาด | 18 |
| ส่วนเบี่ยงเบนในแนวนอน +/- | 2 mm |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -20 °C...120 °C |
| โหลดสูงสุดระยะยาวที่อนุญาตในทิศทางของแรง +/- | 550 N |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุโบลท์ | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง |
| ส้อมวัสดุ | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง |
| วัสดุชิ้นส่วนเลื่อน | ทองเหลือง |
| ฟิวส์วัสดุ | เหล็กสปริง |