


เทอร์มินัลสตริป VABM-L1-18W-G38-5-G

หมายเลขชิ้นส่วน: 8004914

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขวาง	19 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
จำนวนตำแหน่งเวลาสูงสุด	5
อนุญาต	c UL เร้า - ได้รับการยอมรับ (OL)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1546 g
ควมคุมการเชื่อมต่ออากาศ 12/14	G1/8
การเชื่อมต่อควมคุมอากาศเสีย 82/84	G1/8
ขอตอลม 1	G3/8
ขอตอลม 2	G1/4
ขอตอลม 3	G3/8
ขอตอลม 4	G1/4
ขอตอลม 5	G3/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
แถบเชื่อมต่อวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด