


Linear gantry YXCL-2

หมายเลขชิ้นส่วน: 8024300

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ความสม่ำเสมอของพื้นที่เพาะปลูก | 0.1 mm/m |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวนอน |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง | ระบบแกนแนวระนาบ ด้วยโมดูลไดรฟ์ไฟฟ้าและนิวแมติก |
| รอบการทำงาน | 100% |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โชน III |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 °C...60 °C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0 - 90 % |
| อุณหภูมิโดยรอบ | 5 °C...45 °C |
| ช่วงการบำรุงรักษา | 2500 km |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุแผ่นอะแดปเตอร์ | อลูมิเนียมอนิโคซ เหล็กเคลือบ |
| ขายึดวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |
| ห่วงโซ่พลังงานของวัสดุ | PA เสริมแรง |