


# Linear gantry YXCL-3

หมายเลขชิ้นส่วน: 8024301

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความสม่ำเสมอของพื้นที่เพาะปลุก	0.1 mm/m
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวนอน
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ระบบแกนแนวระนาบ ด้วยโมดูลไดรฟ์ไฟฟ้าและนิวแมติก
รอบการทำงาน	100%
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 90 %
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...45 °C
ช่วงการบำรุงรักษา	2500 km
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นอะแดปเตอร์	อลูมิเนียมอนิโคซ เหล็กเคลือบ
ขายึดวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
ห่วงโซ่พลังงานของวัสดุ	PA เสริมแรง