


วาล์วควบคุมการไหล VFFG-T-M5-15

หมายเลขชิ้นส่วน: 8025715

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	ฟังก์ชันควบคุมการไหล
ประเภทของรีด	ด้วยด้าย
มาตรฐานอัตราการไหลในการควบคุมทิศทางการไหล	67.4 l/min
แรงดันใช้งาน	-0.9 bar...10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...60 °C
ความกว้างปรกติ	1.55 mm
ค่าข	0.5
ค่า C	0.25 l/sbar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	0.5 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
สกรูกลวงวัสดุ	ปะ