


# วาล์วควบคุมการไหล VFFG-T-M5-A-V1

หมายเลขชิ้นส่วน: 8025716

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า  |
|--|---|
| ฟังก์ชันวาล์ว                          | ฟังก์ชันควบคุมการไหล                          |
| ประเภทของรัด                           | ด้วยด้าย                                      |
| แรงดันใช้งาน                           | -0.9 bar...10 bar                             |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -5 °C...60 °C                                 |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -20 °C...60 °C                                |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                        |
| สกรูกลวงวัสดุ                          | ปะ  |