

common supply manifold VABM-B10-25-N12-3-P53

หมายเลขชิ้นส่วน: 8026229

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ขวาง | 27.5 mm |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด | 3 |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 340 g |
| ประเภทของรัด | พร้อมขาย |
| ขอลดลง 1 | 1/2 NPT |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| แถบเชื่อมต่อวัสดุ | โลหะผสมอลูมิเนียมตัด |