

# ขั้วต่อเทอร์มินัล VABM-B10-25E-G12-9

หมายเลขชิ้นส่วน: 8026250

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                    |
|--|---|
| ขว้าง                                  | 27.5 mm                                   |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                |
| จำนวนตำแหน่งขั้วลวสูงสุด               | 9   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 3006 g                                    |
| ประเภทของวัสดุ                         | มีรูทะลุ                                  |
| ขต่อไฟลวดแอร์ 12                       | G1/8                                      |
| ช่องเชื่อมต่ออากาศ 14                  | G1/8                                      |
| ขต่ออลม 1                              | G1/2                                      |
| ขต่ออลม 3                              | G1/2                                      |
| ขต่ออลม 5                              | G1/2                                      |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                    |
| แถบเชื่อมต่อวัสดุ                      | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                      |