

# ขั้วต่อเทอร์มินัล VABM-B10-25E-N12-7-P3

หมายเลขชิ้นส่วน: 8026293

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                    |
|--|---|
| ขว้าง                                  | 27.5 mm                                   |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                |
| จำนวนตำแหน่งขั้วสูงสุด                 | 7   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 1896 g                                    |
| ประเภทของวัสดุ                         | มีรูทะลุ                                  |
| ขอตอไฟลอคแออร์ 12                      | 1/8 NPT                                   |
| ขอตอลม 1                               | 1/2 NPT                                   |
| ขอตอลม 3                               | 1/2 NPT                                   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                    |
| แถบเชื่อมต่อวัสดุ                      | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                      |