

Linear gantry EXCT-100- -

หมายเลขชิ้นส่วน: 8026577

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	100
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	พอร์ทัลไลน์
แรงดันใช้งาน	-0.95 bar...8 bar
อัตราเร่งสูงสุด	30 m/s ²
ความเร็วสูงสุด	4 m/s
ความแม่นยำในการทำซ้ำ	±0.1 มม.
รอบการทำงาน	100%
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 90 %
ระดับความดันเสียง	77 dB(A)
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	10 °C...40 °C
แรงประมวลผลสูงสุดในทิศทาง Z	500 N
โหลดพิกัดพร้อมไดนามิกสูงสุด	10 kg
ประเภทของรัด	พร้อมชุดติดตั้ง มีตัวเลื่อน
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS