

ข้อต่อแบบสามทางรูปตัวที NPFC-T-G14-2R14-FMM

หมายเลขชิ้นส่วน: 8030256

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุการเชื่อมต่อเกลียว	ทองเหลืองชุบนิเกิล
ขนาดบรรจุ	10
แรงดันใช้งาน	-0.95 bar...50 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [---]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...150 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	40.3 g
ข้อต่อลม 1	G1/4
ข้อต่อลม 2	R1/4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS