

ข้อต่อแบบสามทางรูปตัวที NPFC-T-2R12-G12-MMF

หมายเลขชิ้นส่วน: 8030261

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| วัสดุการเชื่อมต่อเกลียว | ทองเหลืองชุบนิเกิล |
| ขนาดบรรจุ | 10 |
| แรงดันใช้งาน | -0.95 bar...50 bar |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [---] |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -20 °C...150 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 100.6 g |
| ข้อต่อลม 1 | R1/2 |
| ข้อต่อลม 2 | G1/2 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |