

## ขยายออก NPFC-E1-2G14-FM

หมายเลขชิ้นส่วน: 8030299

FESTO



### แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                       |
|--|--|
| วัสดุการเชื่อมต่อเกลียว                | ทองเหลืองชุบนิเกิล                           |
| ขนาดบรรจุ                              | 10   |
| แรงดันใช้งาน                           | -0.95 bar...50 bar                           |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [---] |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...150 °C                              |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 25.4 g                                       |
| ข้อต่อลม 1                             | G1/4   |
| ข้อต่อลม 2                             | G1/4   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                       |