

Mounting NEAU-A-N8-2

หมายเลขชิ้นส่วน: 8032869

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ขนาด | 2 |
| ออกแบบ | สำหรับ T-สล๊อต |
| ประเภทของรึด | ยึดใน T-slot ตามและข้ามช่อง T สามารถสอดเข้าไปในร่องจากด้านบนได้ |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -25 °C...85 °C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25 °C...85 °C |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | PA เสริมแรง |
| วัสดุสกรู | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |
| เนื้อของวัสดุ | ทองเหลืองชุบนิเกิล |