


# แผ่นเชื่อมต่อ VMPAL-AP-20-T135-RV

หมายเลขชิ้นส่วน: 8034564

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า  |
|--|---|
| ความกว้าง                              | 20 mm   |
| กว้าง                                  | 21.2 mm                                       |
| ระยะเวลา                               | 107.3 mm                                      |
| ขวาง                                   | 21.2 mm                                       |
| การแยกโซนความดัน                       | ช่อง 1, 3 และ 5                               |
| ฟังก์ชันบูรณาการ                       | ซีคิวลว                                       |
| จำนวนตำแหน่งวาลวสูงสุด                 | 1   |
| ทิศทางการไหล                           | กลับไม่ได้                                    |
| การออกแบบวาลวเทอร์มินอล                | ขนาดวาลวสามารถผสมได้                          |
| แรงดันใช้งาน                           | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar        |
| ไฟลัดความดัน                           | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar            |
| ความเหมาะสมของสัณฐานอากาศ              | ไม่   |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 3 - ค่าการกัดกร่อนสูง                         |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -5 °C...50 °C                                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 50 g  |
| ข้อต่อลม 2                             | สำหรับตลับ 18 มม.                             |
| ข้อต่อลม 4                             | สำหรับตลับ 18 มม.                             |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                        |
| วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ                     | PA เสริมแรง                                   |