

ท่อลมพลาสติก PAN-R-22X2-SW

หมายเลขชิ้นส่วน: 8036207

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| นอก Ø | 22 mm |
| รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล | 350 mm |
| Øภายใน | 18 mm |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์ | -0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิตั้งหมด | -13.775 psi...116 psi |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -30 °C...80 °C |
| น้ำหนักสินค้าตามความยาว | 0.131 kg/m |
| พอร์ทลม | สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 22 mm |
| สี | สีดำ |
| ความแข็งผิ | D 62 +/-3 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุท่อ | TPE-A |