



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาลว	ฟังก์ชันตรวจสอบปลดล๊อคได้
ประเภทการดำเนินการ	นิวเมติก
ประเภทของรีด	คลิป์
อัตราการไหลปกติ	330 l/min
แรงดันใช้งาน	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar
ไฟลัดความดัน	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar
ควบคุมความดัน	7.25 psi...116 psi
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
วัสดุที่อยู่อาศัย	ปอม
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ประเภทของการกระตุ่น, ไฟลัดฟังก์ชัน ไม่ย้อนกลับ	นิวเมติก
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	0.5 bar...8 bar
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...40 °C
อุณหภูมิปานกลาง	-5 °C...50 °C
สื่อควบคุม	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	0.19 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR