


Cabinet through feed NEFU-D12G4-D12DG4

หมายเลขชิ้นส่วน: 8040459

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โตมาตรฐาน	EN61076-2-101
ประเภทของรีด	ขันแน่น
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1	เตารีดตรง, M12x1, 4-pin, D-coded
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2	เตารีดตรง, M12x1, 4-pin, D-coded
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	0 V...30 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	4 A
ตัวต้านทานไฟกระชาก	0.8 kV
คุณสมบัติการส่งผ่าน	สอดคล้องกับหมวด 5, EN 50173, ระดับ D ตามหมวด 5, ISO/IEC 11801, ระดับ D
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...85 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับมลพิษ	3
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลืองชุบนิเกิล
ที่อยู่อาศัยสี	เงิน
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	ทองเหลือง ปิดทอง