


แผ่นเชื่อมต่อ VMPA14-FB-AP-4-1-T1

หมายเลขชิ้นส่วน: 8043928

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| กว้าง | 65.5 mm |
| ระยะเวลา | 107.3 mm |
| ขวาง | 14.8 mm 14.9 mm |
| จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด | 4 |
| แรงดันใช้งาน | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| ไฟลัดความดัน | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 0 - ไม่มีความเสี่ยงจากการกัดกร่อน |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -5 °C...50 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 250 g |
| ขอตอลม 2 | M7 G1/8 |
| ขอตอลม 4 | M7 G1/8 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ | อลูมิเนียมหล่อ |