

ตัวจำกัดการไหลคงที่ VFFG-T-F6-10

หมายเลขชิ้นส่วน: 8047355

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ฟังก์ชันวาลว | ฟังก์ชันควบคุมการไหล |
| ประเภทของรัด | ร่อง |
| แรงดันใช้งาน | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -5 °C...60 °C |
| อนุญาต | c UL เร่า - ได้รับการยอมรับ (OL) |
| ขนาด | สำหรับ \varnothing 5.8 mm |
| ความกว้างปรกติ | 1.05 mm |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -10 °C...60 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 1.2 g |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |