

# ตัวจำกัดการไหลคงที่ VFFG-T-F6-11

หมายเลขชิ้นส่วน: 8047356

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| ฟังก์ชันวาลว                           | ฟังก์ชันควบคุมการไหล                           |
| ประเภทของรัด                           | ร่อง   |
| แรงดันใช้งาน                           | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar         |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -5 °C...60 °C                                  |
| อนุญาต                                 | c UL เร่า - ได้รับการยอมรับ (OL)               |
| ขนาด                                   | สำหรับ $\varnothing$ 5.8 mm                    |
| ความกว้างปกติ                          | 1.15 mm  |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -10 °C...60 °C                                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 1.2 g  |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |