

เซ็นเซอร์ VABF-L1-14-H2

หมายเลขชิ้นส่วน: 8047365

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดวาล์ว	14 mm
ฟังก์ชันวาล์ว	ฟังก์ชันตรวจสอบปลดล๊อคได้
แรงดันใช้งาน	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar
อนุญาต	c UL เร้า - ได้รับการยอมรับ (OL)
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1 g
ประเภทของรัด	รื่อง
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS