


# ก้านลูกกลิ้ง VAOM-R4-20-D1-52

หมายเลขชิ้นส่วน: 8049233

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	20 mm
ประเภทการดำเนินการ	เครื่องจักร
ตำแหน่งการติดตั้ง	ระนาบของการเคลื่อนไหว
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	คั่นโยกลูกกลิ้ง
ประเภทการกระตุ้น	โดยตรง
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
ประเภทของวัสดุ	ขึ้นแน่น
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุของสิ่งที่แนบมากระตุ้น	เหล็กกล้าไนซ์