


# เทอร์มินัลสตริป VABM-L1-14HWS1-G14-4-GR

หมายเลขชิ้นส่วน: 8058342

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                    |
|--|---|
| ขวาง                                   | 16 mm                                     |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                |
| จำนวนตำแหน่งเวลาสูงสุด                 | 4   |
| อนุญาต                                 | c UL เร้า - ได้รับการยอมรับ (OL)          |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -20 °C...60 °C                            |
| ควบคุมการเชื่อมต่ออากาศ 12/14          | M5  |
| การเชื่อมต่อควบคุมอากาศเสีย 82/84      | M5  |
| ขอตอลม 1                               | G1/4                                      |
| ขอตอลม 2                               | G1/8                                      |
| ขอตอลม 3                               | G1/4                                      |
| ขอตอลม 4                               | G1/8                                      |
| ขอตอลม 5                               | G1/4                                      |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                    |
| แถบเชื่อมต่อวัสดุ                      | โลหะผสมอลูมิเนียมตัด                      |