

ข้อต่อสวมเร็ว NPHS-S6-M-G38F

หมายเลขชิ้นส่วน: 8059263

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ความกว้างปอร์ต | 7.85 mm |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ลบ | -0.95 bar...10 bar |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 29 g |
| ข้อต่อลม 1 | เกลียวใน G3/8 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |