

# ข้อต่อสวมเร็ว NPHS-S6-M-G12F

หมายเลขชิ้นส่วน: 8059264

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| ความกว้างปรกติ                         | 7.85 mm  |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ลบ      | -0.95 bar...10 bar                             |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้                              |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                 |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 49 g   |
| ข้อต่อลม 1                             | เกลียวด้านใน G1/2                              |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |