

ซีว็อกเก็ตข้อต่อ NPHS-D6-P-G38F

หมายเลขชิ้นส่วน: 8059272

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิตั้งแต่สมบูรณ์	-0.95 bar...10 bar
อัตราการไหลปกติ	2083 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	114 g
ข้อต่อลม 1	เกลียวใน G3/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS