

# ทอลมพลาสติก PFAN-3X0,5-NT

หมายเลขชิ้นส่วน: 8061167

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
นอก Ø	3 mm
รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล	30 mm
Øภายใน	2.3 mm
รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ	10 mm
ข้อมูลการใช้งาน	ทอลมที่ไม่มีตัวพิมพ์
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด	-13.775 psi...87 psi
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน	น้ำ: สูงสุด 0.6 MPa ที่ 0 - 85 องศาเซลเซียส ไอน้ำ: 0 - 0.15 MPa, 0 - 1.5 บาร์, 0 - 22 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง) ไอน้ำ
เครื่องทดสอบไฟ	UL94 V-0
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
คลาสคลีนรูม	องค์ประกอบที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่มีการประเมินที่มีความหมายตาม ISO 14644-1
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม ดูการประกาศความสอดคล้อง
หมายเหตุเกี่ยวกับอุณหภูมิปานกลาง	ไอน้ำ: สูงสุด 120 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...150 °C
น้ำหนักเส้นค่าตามความยาว	0.0075 kg/m
พอร์ททอม	สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 3 มม. สำหรับจุกนมแบบเสียบปลั๊กด้านใน Ø 2 มม.
สี	ธรรมชาติ
ความแข็งผิว	D 60 +5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุท่อ	PFA