

# ทอลมพลาสติก PTFEN-8X1-NT

หมายเลขชิ้นส่วน: 8061173

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
นอก Ø	8 mm
รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล	90 mm
Øภายใน	5.9 mm
รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ	64 mm
ข้อมูลการใช้งาน	ทอลมที่ไม่มีตัวพิมพ์
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 bar...5 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด	-13.775 psi...72.5 psi
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
เครื่องทดสอบไฟ	UL94 V-0
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
คลาสคลีนรูม	องค์ประกอบที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่มีการประเมินที่มีความหมายตาม ISO 14644-1
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...150 °C
น้ำหนักสิ้นค้าตามความยาว	0.047 kg/m
พอร์ทลม	สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 8 mm สำหรับจุกเสียบด้านนอก Ø 8 มม. พร้อมน็อตยูเนียน สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 6 มม. พร้อมน็อตยูเนียน สำหรับจุกนมแบบเสียบปลั๊กด้านใน Ø 6 มม.
สี	ธรรมชาติ
ความแข็งฝั่ง	D 55 +/-5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุท่อ	ไฟเบอร์